



Teknisk informasjon

Serie	VigiPacT
Kortnavn utstyr	TOA
Produkt eller type komponent	Toroid jordfeilstrøm
Applikasjon	Utstyrsovervåking og kontroll
Kompatibel med	VigiPacT RH10M residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RH10P residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RH21M residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RH21P residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RH68M residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RH86M residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RH86P residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RH99M residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RH99P residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RH197M residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RH197P residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RHU residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RHUs residual current protection relay[RETURN]VigiPacT RMH residual current protection relay
Current sensor type	OA type splittbar toroid
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A

Komplementær

Omsetningsforhold trafo	1/1000
Type nettverk	AC/DC
Nettverksfrekvens	50...400 Hz
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	85 kA for 0.5 s
Diff.strøm kortsluttningsmotstand	85 kA / 0.5 s i samsvar med IEC 60947-2
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
Overspenningskategori	IV
[Uimp] nominell impuls-spenning	12 kV
Monteringsmetode	Fast (Kabler) Fast (tett bakplate) Fast (profilert plate) Fast (perforert bakplate)
Brennverdi	16.35 MJ
Tilkoblingsklemmer	Skrue 0,22 mm²
Diameter	Indre: 120 mm
Yttre diameter kabel	55 mm: 240 mm² (maksimum)
Vekt	1,5 kg
Høyde	224 mm
Bredde	224 mm
Dybde	44 mm

Miljø

IP-grad	Plugg: IP20 IP30
Ik beskyttelsesklasse	IK07 conforming to EN 62262
Miljødata	Varmedamp i drift (miljøkategori C2) : 48 timer i samsvar med IEC 60068-2-56 Varmedamp ute av drift (4 poler i serie) : 28 sykluser i samsvar med IEC 60068-2-30 Salttåke: Kb/2 i samsvar med IEC 60068-2-52
Forurensninggrad	Nivå 3 i samsvar med IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-55...85 °C
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	CE

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,400 cm
Pakke 1 Bredde	27,000 cm
Pakke 1 Vekt	28,600 cm
Package 1 Weight	1,616 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	20,080 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------