



### Teknisk informasjon

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Serie                           | Acti 9             |
| Produktnavn                     | IKQ                |
| Produkt eller type komponent    | Faseskiller        |
| Tilbehør / separat del kategori | Isolasjonstilbehør |
| Antall pr. sett                 | Sett à 10          |
| Farge                           | Hvit               |

### Komplementær

|                     |                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibel med      | Acti9 Acti 9 iKQ<br>Acti9 Acti9 iC60<br>Acti9 Acti 9 iSW-NA<br>Acti9 Acti 9 iSW<br>Acti9 Acti9 iID |
| Monteringsmetode    | Med klips                                                                                          |
| Kompatibilitetskode | ISW-NA                                                                                             |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 2,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 8,200 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 11,000 cm |
| Package 1 Weight         | 21,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | S02       |
| Antall enheter i pakke 2 | 100       |
| Pakke 2 Høyde            | 15,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 2,460 kg  |

### Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Sustainable packaging        | Yes                                                                                                 |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                 |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | HU |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|