



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti9 iCT
Produkt eller type komponent	Kontaktor
Kortnavn utstyr	iCT
Applikasjon	Belysning
Poles	3P + N
[Ie] nominell driftsstrøm	63 A AC-7A 20 A AC-7B
Kontakttype	4 NO
Type nettverk	AC
Kontrolltype	Fjernkontroll
Styrespenning	230 - 240 V AC 50 Hz

Komplementær

Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] merkespenning	220...240 V AC 50 Hz
Maks effekt	2,1 W på 220...240 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominell impuls-spenning	4 kV
Styrestrøms type	Permanent
Switching frequency	100 switching operations/day
Lokal varsling	Action indicator
Hold-in power consumption VA	6,5 VA
Starteffekt (VA)	53 VA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	6
Høyde	85 mm
Bredde	54 mm
Dybde	60 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Elektrisk levetid	100000 Sykluser IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A 30000 Sykluser IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B 30000 Sykluser IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Teknologi	Desynchronized neutral pole
Brukervilkår	LED lighting should be controlled as a group
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5 mm² Stiv Styrekrets: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm² Stiv Hovedstrøm: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 6...16 mm² Fleksibel Hovedstrøm: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 6...25 mm² Stiv Styrekrets: tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm² Fleksibel

Tiltrekningsmoment	Styrekrefts: 0,8 N.m Hovedstrøm: 3,5 N.m
Produktkompatibilitet	IACts IATEt IACtc IACtp
Kompatibilitetskode	ICT
Marked	Komersielle bygninger Bolig

Miljø

Standarder	IEC/EN 61095
Støynivå	30 dB
Varmeavgivelse	2,1 W på 50/60 Hz
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensningsgrad	2
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN 60947-4-1 2 i samsvar med EN 61095 2 i samsvar med IEC 1095
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6 cm
Pakke 1 Bredde	11,1 cm
Pakke 1 Vekt	12,2 cm
Package 1 Weight	363 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	11,5 cm
Pakke 2 Bredde	12,5 cm
Pakke 2 Lengde	25 cm
Pakke 2 Vekt	1,53 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	24
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	9,674 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------