



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti9 iTL
Produkt eller type komponent	Impuls relé
Kortnavn utstyr	iTLi
Applikasjon	Overgangen relé
Poles	2P
Kontakttype	1 NO + 1 NC
[In] merkestrøm	16 A
Type nettverk	AC
Styrespenning	12 V AC 50/60 Hz 6 V DC

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	250 V AC 50/60 Hz
Kontrolltype	Spiral deconnection Fjernkontroll og manuell kontroll
Styrestrøms type	Impuls
Switching frequency	100 switching operations/day 5 switching operations/minute
Impulsvarighet	50 ms...1 s
Fjernbetjenings type	Lystrykknapp 3 mA
Lokal varslng	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	84 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Elektrisk levetid	AC-21: 200000 sykluser AC-22: 100000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5...4 mm ² Stiv Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5...4 mm ² Stiv med Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1...4 mm ² Fleksibel Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1...4 mm ² fleksibel med endehylse Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm ² Stiv Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm ² Stiv med Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm ² Fleksibel Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm ² fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibel med	Acti 9 iATLm Acti 9 iATLs Acti 9 iETL iTL 16

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	EN 669-2-2 EN 669-1
Produktsertifikater	CCC[RETURN]GOST
Godkjenninger	CEBEC VDE NF IMQ KEMA
Støynivå	60 dB
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (on opening) IP40 i samsvar med IEC 60529 (i kapsling)
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,8 cm
Pakke 1 Bredde	7,0 cm
Pakke 1 Vekt	8,5 cm
Package 1 Weight	113,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,0 cm
Pakke 2 Bredde	9,0 cm
Pakke 2 Lengde	22,5 cm
Pakke 2 Vekt	1,412 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	17,46 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 months