



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Actassi                                                                                     |
| Produkt eller type komponent | Multimode fiber patchkabel                                                                  |
| Farge                        | Kappe: magenta<br>LC duplex hus: turkis<br>LC duplex klips: turkis<br>LC duplex kappe: Hvit |
| Kabelpakke                   | Roll av 1 m                                                                                 |
| Forpakning                   | plastpose                                                                                   |

### Komplementær

|                        |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum attenuation    | 3,5 DB / 1 km på 850 nm<br>1,5 dB / 1 km på 1300 nm                                               |
| Bøyeradius             | 32 mm dynamic<br>16 mm statisk                                                                    |
| Maximum insertion loss | 0,2 dB LC                                                                                         |
| Minimum return loss    | 30 dB LC                                                                                          |
| Fiber ytelse           | OM4 50/125 µm                                                                                     |
| Fiber diameter         | 600 µm                                                                                            |
| Terminering 1          | LC                                                                                                |
| Terminering 2          | LC                                                                                                |
| Type mantel            | Zip 2 x 1,6 mm                                                                                    |
| Brukervilkår           | Patching                                                                                          |
| Byttemodus             | Duplex                                                                                            |
| Mode of transmission   | Multi mode                                                                                        |
| Antall optiske fibre   | 2                                                                                                 |
| Bredde                 | 3,4 mm                                                                                            |
| Høyde                  | 1,6 mm                                                                                            |
| Materiale              | Keramisk: LC konnektor hylse<br>Termoplast: LC duplex hus<br>TPE (termoplastisk elastomer): kappe |
| Kabellengde            | 1 m                                                                                               |
| Targeted region        | Europe<br>Asia Pacific.                                                                           |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Miljø

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur for drift            | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Omgivende lufttemperatur for installasjon | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Omgivelsestemperatur for lagring          | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standarder                                | Ytelse på fiber: ITU G.651.1<br>Flammhemmende: IEC 60332-1<br>IEC 60754-1<br>IEC 60754-2<br>IEC 61034<br>LC konnektor: TIA/EIA-604-10 A<br>LC konnektor: IEC 61754-20 Ed.2<br>Flammhemmende: IEC 60332-3C<br>Ytelse på fiber: TIA/EIA-568-C.3<br>Flammhemmende: UL 94 V0<br>Ytelse på fiber: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM4<br>Ytelse på fiber: IEC 60793-2-10 Type A1a.3 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 0,7 cm    |
| Pakke 1 Bredde           | 19 cm     |
| Pakke 1 Vekt             | 19 cm     |
| Package 1 Weight         | 24 g      |
| Enhetstype pakke 2       | S02       |
| Antall enheter i pakke 2 | 60        |
| Pakke 2 Høyde            | 15 cm     |
| Pakke 2 Bredde           | 30 cm     |
| Pakke 2 Lengde           | 40 cm     |
| Pakke 2 Vekt             | 1,819 kg  |
| Enhetstype pakke 3       | P12       |
| Antall enheter i pakke 3 | 2880      |
| Pakke 3 Høyde            | 102 cm    |
| Pakke 3 Bredde           | 80 cm     |
| Pakke 3 Lengde           | 120 cm    |
| Pakke 3 Vekt             | 116,28 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                        |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                       |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|