



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Merkeeffekt i W	540 W
Merkeeffekt VA	900 VA
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Output connection type	3 Schuko CEE 7 2 Schuko CEE 7 surge
Kabellengde	1,52 m
Batteritype	Bly-syre batteri

Batteri og levetid

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	8 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterispenningen	24 V
Kapasitet på batteri	7,0 Ah
Batteri ladekraft	20 W rated
Batterilevetid	3...5 år
Kommentarer om batteridiagram	This graph is based on actual measured runtime data. All measurements were taken with new, fully charged batteries and a balanced resistive load (PF = 1.0). Actual runtimes may vary from the values of this graph. Actual runtimes are dependent on several v
Extended runtime	0

Generelt

Inkludert utstyr	Telephone cable Brukermanual Warranty card
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Høyde	25 cm
Bredde	10 cm
Dybde	38,2 cm
Vekt	10,73 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Inngang

Nettverksfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning
Toleranse forsyningsspenning	156...300 V Justrbar 176...294 V

Utgang

Maximum configurable power in W	540 W
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
UPS type	Line interactive
Maximum configurable power in VA	900 VA
Overføringstid	8 ms typical : 10 ms maximum

Overenstemmelse

Produktsertifikater	BSI 1363[RETURN]CE[RETURN]GOST[RETURN]NEMKO
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Equipment protection policy	Lifetime : 200000 AUD Lifetime : 150000 euros Lifetime : 75000 GBP

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Akkustikknivå	45 dBA

Kommunikasjon og ledelse

Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	613 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous
Data line protection	RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	48,7 cm
Pakke 1 Bredde	33,7 cm
Pakke 1 Vekt	22,5 cm
Package 1 Weight	12,41 kg
SCC14	10731304286919

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
---------	---