



Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Merkeeffekt i W	520 W
Merkeeffekt VA	950 VA
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Kabellengde	1,22 m
Antall kabler	1
Batteritype	Bly-syre batteri

Batteri og levetid

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	8 t
Batterispenningen	12 V
Kapasitet på batteri	9,0 Ah
Batteriets design livslengde	3...5 år
Batterilevetid	3...5 år
Kommentarer om batteridiagram	Curve fit to measured runtime data. All measurements taken with new, fully charged batteries, at typical environmental conditions, with no electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output.
Extended runtime	0

Generelt

Inkludert utstyr	Brukermanual
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	16 cm
Bredde	12 cm
Dybde	35,5 cm
Vekt	6,1 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Inngang

Nettverksfrekvens	50/60 Hz +/- 5 Hz automatisk gjenkjenning
Toleranse forsyningsspenning	140...300 V
Input Power Factor at Full Load	0,54

Utgang

Maximum configurable power in W	520 W
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains
UPS type	Line interactive
Wave type	Stepped approximation to a sinewave
Full belastningstid	00:01:00 480 W
Halv belastningstid	00:06:30 240 W
Maximum configurable power in VA	950 VA
Overføringstid	6 ms typical : 10 ms maximum

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE[RETURN]CB
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
Equipment protection policy	Lifetime : 50000 euros

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...40 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0...3000 m
Akkustikknivå	40 dBA
IP-grad	IP20

Kommunikasjon og ledelse

Alarmfunksjon	LED Status display with on line : on battery
---------------	--

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	273 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	45,500 cm
Pakke 1 Bredde	27,000 cm
Pakke 1 Vekt	23,500 cm
Package 1 Weight	7,300 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	49
Pakke 2 Høyde	219,000 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	360,900 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------