



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Add-on residual current devices
Kortnavn utstyr	Vigi C120
Antall poler	4P
[In] merkestrøm	125 A
Type nettverk	AC
Jordfeil følsomhet	300 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Valgbar
Jordfeilvern klasse	Type A

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	230...415 V AC 50/60 Hz
Jordfeil utløsning teknologi	Spenningsuavhengig
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Elektrisk forbindelse med MCB	By screws
9 mm polbredde	10
Høyde	95 mm
Bredde	198 mm
Dybde	73 mm
Vekt	0,58 kg
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer1...35 Mm ² Fleksibel Tunnelklemmer1...50 mm ² Stiv
Avmantlingslengde	15 mm
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m

Miljø

Standarder	EN 61009 IEC/EN 61009-2-1
IP-grad	IP20
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947-2
Omgivelsestemperatur for drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,000 cm
Pakke 1 Bredde	13,500 cm
Pakke 1 Vekt	25,000 cm

Package 1 Weight	660,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,763 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------