



Teknisk informasjon

Serie	ComPacT new generation
Produktnavn	ComPacT NSX new generation
Kortnavn utstyr	NSX400L
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	400 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med EN/IEC 60947-2
Driftskategori	Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	130 KA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 150 KA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 150 KA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 KA Icu på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 70 KA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 35 KA Icu på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Performance level	L 150 kA 415 v AC
Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] nominell impuls-spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	130 KA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 150 KA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 150 KA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 70 KA på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 12 KA på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 12 KA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Mekanisk levetid	15000 sykluser i samsvar med IEC 60947-2
Elektrisk levetid	12000 Sykluser 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2 3000 Sykluser 690 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 6000 Sykluser 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 6000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2
Montering	Bakplate
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Senteravstand fane	45 mm
Type vern	Uten vern
Width (W)	185 mm
Height (H)	255 mm
Depth (D)	110 mm

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-2 UL 508
Produktsertifikater	CSA[RETURN]UL
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60664-1
IP-grad	IP40 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK07 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	14,800 cm
Pakke 1 Bredde	20,000 cm
Pakke 1 Vekt	29,000 cm
Package 1 Weight	5,861 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	43,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	180,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------