




Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Add-on residual current devices
Kortnavn utstyr	Vigi iC60
Antall poler	2P
[In] merkestrøm	63 A
Jordfeil følsomhet	300 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Valgbar
Earth leakage protection type	Type A
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	230...415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-1 230...415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
Standarder	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
9 mm polbredde	4

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Jordfeil utløsning teknologi	Spenningsuavhengig
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Kompatibel med	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Produktkompatibilitet	Enkelklemme
Lokal varslings	Trip indicator
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Elektrisk forbindelse med MCB	By screws
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Bunn: ja
Høyde	91 mm
Bredde	72 mm
Dybde	73,5 mm
Vekt	0,165 kg
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme downside for 1 kabel (kabler) 1...35 mm² Stiv uten endehylse Tunnel type klemme downside for 1 kabel (kabler) 1...25 mm² Fleksibel uten endehylse Tunnel type klemme downside for 1 kabel (kabler) 1...25 mm² Fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	14 mm for Bunn connection
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m Bunn

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impulsmotstand, 3000 A i samsvar med IEC 61009-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,6 cm
Pakke 1 Bredde	7,8 cm
Pakke 1 Vekt	11,5 cm
Package 1 Weight	162 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,875 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------