

A9XMC1D3

PowerTag inn-/utgangsmodul med 1 digital inngang og 1 digital utgang, 230V



Teknisk informasjon

Serie	PowerTag
Produkt eller type komponent	Input and output module
Kortnavn utstyr	PowerTag C IO 230V
Produktnavn	PowerTag Control
Produktkompatibilitet	Acti9 PowerTag Link C Wiser IP module Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD
Kompatibel med	Acti9 impuls relé Acti9 kontaktor Acti9 iACTs remote indication auxiliary Acti9 iATLs remote indication auxiliary

Komplementær

[Us] matespenning	230 V AC (+/- 20%)
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Strømforbruk i VA	2 VA
Analog utgangsnummer	1
Inngangstype	Dry contact 230 V AC 2 mA
Garantert spenning = 1	>= 164 V for digital inngang
Spenningstilstand 0 garantert	<= 40 V for digital inngang
Nåværende tilstand 1 garantert	>= 2 mA (digital inngang)
Nåværende tilstand 0 garantert	<= 0.5 mA (digital inngang)
Analog utgangsnummer	1
Utgang type	Dry contact 230 V 0.01...2 A AC
Digitale utganger	Konfigurerbar relé logikk
Utgangsfunksjon	NO/NC programmable
Mekanisk levetid	100000 sykluser for utgang
Totalt effekttap	2 W
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Lokal varsling	Grønn, orange og rød LED for product status
Varighet på impuls	300 ms som standard - 0 ms, + 300 ms
Effektivitet	100 ms minimum - tolerance: - 0 ms, + 300 ms
Farge	Hvit (RAL 9003)
9 mm polbredde	2
Høyde	85 mm
Materiale	PA6 GF30
Bredde	18 mm
Dybde	62 mm
Vekt	80 g

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installator ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer (Topp) - 1 kabel (kabler) 1...16 mm ² (AWG 18 ... AWG 16) - Stiv Tunnelklemmer (Topp) - 1 kabel (kabler) 0,5...10 mm ² (AWG 21...AWG 8) - Fleksibel Tunnelklemmer (Bunn) - 1 kabel (kabler) 1...6 mm ² (AWG 18...AWG 10) - Stiv Tunnelklemmer (Bunn) - 1 kabel (kabler) 0,5...4 mm ² (AWG 21...AWG 12) - Fleksibel Tunnelklemmer (Bunn) - 1 kabel (kabler) 0,5...4 mm ² (AWG 21...AWG 12) - fleksibel med endehylse Tunnelklemmer (Bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm ² (AWG 16...AWG 14) - Stiv Tunnelklemmer (Bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm ² (AWG 16...AWG 14) - Fleksibel
Avmantlingslengde	14 Mm for Topp connection 9 mm for Bunn connection
Tiltrekningsmoment	Strømforsyning: 2 N.m Topp Digital inngang / utgang: 1 N.m Bunn
Standarder	EN/IEC 61010-1 ETSI EN 300 328 EN/IEC 62479 ETSI EN 301 489-17 ETSI EN 301 489-1 EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61326-1

Miljø

IP-grad	IP20 Foringsrør: conforming to IEC 60529 IP40 forside: conforming to IEC 60529
Forurensningsgrad	3
Overspenningskategori	III i samsvar med IEC 61010-1
Ik beskyttelsesklasse	IK05
Relativ fuktighet	0...93 % på 40 °C i samsvar med IEC 60068-2-78
Driftshøyde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Brannmotstand	960 °C / 30 s i samsvar med UL 94 V0

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,800 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	11,500 cm
Package 1 Weight	113,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	80
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,506 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	EE
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder