



Teknisk informasjon

Serie	PowerTag
Produkt eller type komponent	Input module
Kortnavn utstyr	PowerTag C 2DI 230V
Produktnavn	PowerTag Control
Produktkompatibilitet	Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD
Kompatibel med	Acti9 OF and SD double OC or fault contact

Komplementær

[Us] matespenning	230 V AC (+/- 20%)
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Strømforbruk i VA	3 VA
Analog utgangsnummer	2
Inngangstype	Dry contact 230 V AC 2 mA
Garantert spenning = 1	>= 164 V for digital inngang
Spenningstilstand 0 garantert	<= 40 V for digital inngang
Nåværende tilstand 1 garantert	>= 2 mA (digital inngang)
Nåværende tilstand 0 garantert	<= 0.5 mA (digital inngang)
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Lokal varslings	Grønn, orange og rød LED for product status
Switching frequency	10 Hz Maksimum
Farge	Hvit (RAL 9003)
9 mm polbredde	2
Høyde	85 mm
Materiale	PA6 GF30
Bredde	18 mm
Dybde	62 mm
Vekt	75 g
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer (Topp) - 1 kabel (kabler) 1...16 mm ² (AWG 18 ... AWG 16) - Stiv Tunnelklemmer (Topp) - 1 kabel (kabler) 0,5...10 mm ² (AWG 21...AWG 8) - Fleksibel Tunnelklemmer (Bunn) - 1 kabel (kabler) 1...6 mm ² (AWG 18...AWG 10) - Stiv Tunnelklemmer (Bunn) - 1 kabel (kabler) 0,5...4 mm ² (AWG 21...AWG 12) - Fleksibel Tunnelklemmer (Bunn) - 1 kabel (kabler) 0,5...4 mm ² (AWG 21...AWG 12) - fleksibel med endehylse Tunnelklemmer (Bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm ² (AWG 16...AWG 14) - Stiv Tunnelklemmer (Bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm ² (AWG 16...AWG 14) - Fleksibel
Avmantlingslengde	14 Mm for Topp connection 9 mm for Bunn connection

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Tiltrekningsmoment	Strømforsyning: 2 N.m Topp Digital inngang: 1 N.m Bunn
Standarder	ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1 EN/IEC 61326-1 ETSI EN 301 489-17 EN/IEC 61010-1 EN/IEC 62479 EN/IEC 61010-2-201

Miljø

IP-grad	IP20 Foringsrør: conforming to IEC 60529 IP40 forside: conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3
Overspenningskategori	III i samsvar med IEC 61010-1
Ik beskyttelsesklasse	IK05
Relativ fuktighet	0...93 % på 40 °C i samsvar med IEC 60068-2-78
Driftshøyde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Brannmotstand	960 °C / 30 s i samsvar med UL 94 V0

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,700 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	11,500 cm
Package 1 Weight	111,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	80
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,137 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	EE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------