



Teknisk informasjon

Produktspekter	ARGUS standard movement detector
Serie	ARGUS
Produkt eller type komponent	Tilstedeværelsesdetektor
Lasttype	LED lighting: : 100 W Incandescent lamps: : 2000 W - 230 V Halogenlampe: : 1000 W - 230 V Lysrør: 900 VA Kompakt lysrør: : 100 W Motor: : 100 W Relay: : 5 A - 250 V Halogen lampe med standrad elektronisk transformer: 1000 VA Halogen lamp with standard ferromagnetic transformer: 1000 VA
Fargenyanse	Hvit

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Inngangsfunksjon	Switch
Utgangsspenning	220...250 V
Utgangsstrøm	10 A
Antall kanaler	2
Kontrolltype	Bevegelsessensor
Mulige funksjoner	Bytte, veksle, dimme
Lysfølsomhetsjustering	10...2000 lux
Horisontal vinkel for deteksjon	360 °
Detection range	Radius: 7000 mm
Teknologi	Høy frekvens
Monteringshøyde	2,5 m

Miljø

IP-grad	IP40 IP52
---------	--------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,2 cm
Pakke 1 Bredde	13 cm
Pakke 1 Vekt	16,2 cm
Package 1 Weight	498 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	3,492 kg
Enhetstype pakke 3	P12

Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	104 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	97 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------