



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produkt eller type komponent	Load-shedder
Materiale	Plast

Komplementær

Kompatibel med	EVlink EVlink Home
Brukervilkår	Innendørs
Montering	35 mm DIN-skinne
Setting of maximum current provided to charging station	Manuell
Possible maximum current provided to charging station	16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A
[Us] matespenning	220...230 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Strømforbruk i W	5 W
Connectivity to devices	PLC
Lokal varslng	1 Grønn LED, funksjon: control process 1 Rød LED, funksjon: feilindikering 1 Grønn LED, funksjon: embedded communication status
Standarder	EN 61010-1:2010 EN 61326-1:2013
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	72 mm
Bredde	89 mm
Dybde	75 mm
Vekt	180 g
Farge	Hvit

Miljø

Driftshøyde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Overspenningskategori	III
Forurensninggrad	2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10 cm
Pakke 1 Bredde	12 cm
Pakke 1 Vekt	21,5 cm
Package 1 Weight	638 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	8,716 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	96
Pakke 3 Høyde	73 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	84 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------