

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon Power Supply
Produkt eller type komponent	Strømforsyning
Type strømforsyning	Regulert switch mode
Variant alternativ	Panel mount
Kapslingsmateriale	Alu
Nominal input voltage	100...240 V AC enfase
Merkeeffekt i W	100 W
Utgangsspenning	12 V DC
Strømforsyningens utgangsstrøm	8,5 A

Komplementær

Toleranse forsyningsspenning	90...264 V AC
Nominal network frequency	50...60 Hz
Network system compatibility	TN TT IT
Maksimal lekkasjestrøm	1 mA 240 V AC
Vernstype på inngang	Integret sikring (kan ikke skiftes) 4 A
Startstrøm	45 A på 115 V 85 A på 230 V
18 mm avstand	0,55 at 115 V AC 0,45 at 230 V AC
Effektivitet	88 % på 230 V AC
Output voltage adjustment	10,8 - 13,2 V
Effekttap i W	21 W
Strømforbruk	< 2.3 A 115 V AC < 1.5 A 230 V AC
Turn-on time	< 500ms
Holdetid	> 20 ms 115 V AC > 40 ms 230 V AC
Startup with capacitive loads	4000 µF
Diff rippel	< 120 mV
Gjennomsnittlig tid mellom feil (MTBF)	700000 t at 25 °C, fullastet conforming to SR 332
Vernstype utgang	Against overload and short-circuits, vern teknologi: automatisk reset Against over temperature, vern teknologi: manual reset Mot overspenning, vern teknologi: manual reset
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkopling: 0.75...2.5 mm², (AWG 18...AWG 14) without wire end ferrule Skrutilkopling: 0.75...1.5 mm², (AWG 18 ... AWG 16) med lederendehylse
Line and load regulation	< 0.5 % network 0 til 100 % last at 25 °C < 1 % network full voltage range in line at 25 °C
Status LED	1 LED (grønn) utgangsspenning
Dybde	129 mm
Høyde	30 mm
Bredde	97 mm
Vekt	0,3 kg

Utgangs sammenkobling	Parallell Serie
Monteringssupport	Topp type TH32-15 skinne i samsvar med IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 skinne i samsvar med IEC 60715 Double-profil DIN skinne Montering i panel
Forsyning	SELV i samsvar med IEC 60950-1 SELV i samsvar med IEC 60204-1 SELV i samsvar med IEC 60364-4-41
Dielektrisk styrke	3750 V AC med input to output issolasjon
Service life	10 år
Overspenningskategori	II

Miljø

Standarder	IEC 62368-1 IEC 61010-1 EN 61010-2-201 EN 61204-3 IEC 61000-6-1 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-4 IEC 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 62368-1 UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 62368-1 CSA C22.2 No 61010-1 CSA C22.2 No 61010-2-201 EN/IEC 62368-1
Produktsertifikater	CE[RETURN]CULus[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]CB Scheme[RETURN]KC
Driftshøyde	5000 m
Støtmotstand	150 m/s ² for 11 ms
IP-grad	IP10
Ambient air temperature for operation	-30...50 °C uten lastreduksjon mounting position A, B, F, G < 2000 m 50...70 °C med strømlastreduksjon på 2 % per °C mounting position A, B, F, G < 2000 m
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I
Forurensninggrad	2
Vibrasjonsmotstand	3 mm (f= 2...9 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 10 m/s ² (f= 9...200 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Electromagnetic immunity	Immunity to electrostatic discharge - test level: 8 kV (kontakt utflod) conforming to IEC 61000-4-2 Immunity to electrostatic discharge - test level: 15 kV (luft utslipp) conforming to IEC 61000-4-2 Immunity to conducted RF disturbances - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Immunity to conducted RF disturbances - test level: 5 V/m (2...2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Immunity to conducted RF disturbances - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Immunitet mot raske transienter - test level: 4 kV (på input-output) conforming to IEC 61000-4-4 Surge immunitet test - test level: 4 kV (mellom strømforsyningen og jord) conforming to IEC 61000-4-5 Surge immunitet test - test level: 3 kV (mellom fasene) conforming to IEC 61000-4-5 Immunity to conducted RF disturbances - test level: 15 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 Immunitet mot magnetiske felter - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8 Immunity to voltage dips conforming to IEC 61000-4-11 Disturbing field emission conforming to EN 55016-2-3 Limits for harmonic current emissions conforming to IEC 61000-3-2 Conforming to EN 55016-1-2 Conforming to EN 55016-2-1
Elektromagnetiske utslipp	Conducted emissions i samsvar med IEC 61000-6-3 Radiated emissions i samsvar med IEC 61000-6-4

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 cm
Pakke 1 Bredde	14,8 cm
Pakke 1 Vekt	18,5 cm
Package 1 Weight	420,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	19
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	8,54 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode


Garanti	18 måneder
---------	------------

Electrical Safety

- If the unit is use in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.
- For means of disconnection a switch or circuit breaker, located near the product, must be included in the installation. A marking as disconnecting device for the product is required.
- The device has an internal fuse. The unit is tested and approved with branch circuit protective device up to 20A. This circuit breaker can be used as disconnecting device.
- The power supply is only suitable for audio, video, information, communication, industrial and control equipment.


Dimensions

Front and Side Views




Connections and Schema

Correct Parallel Connection



(1) : Load

Incorrect Parallel Connection



(1) : Load

ABLx1Axxxxx-1 = ABLx1Axxxxx-2


max 2 x ABLx1Axxxxx

L1 = L2

ΔV max 25 mV


$I_{Load} < 90\% \times 2 \times I_{nom}$

Output Voltage Balancing



(1) : R_{Load1}
(2) : R_{Load2}
 $R_{Load1} = R_{Load2}$
 $I_1 = I_2 = \sim I_{nom}$

Series Connection



(1) : V_{out1}
(2) : V_{out2}
(3) : 2 x Diode, $V_{RRM} > 2 \times V_{out1/2}$, $I_F > 2 \times I_{nom1/2}$
(4) : $V_{Load} = 2 \times V_{out}$
(5) : Load


Connections and Schema

	(1)		
	<40°C	<50°C	<70°C
ABLP1A12085	60°C	70°C	90°C
ABLP1A24045	60°C	70°C	90°C
ABLP1A24062	60°C	70°C	90°C
ABLP1A24100	60°C	70°C	90°C


(1) : Ambient

Mounting


Mounting Position A




Mounting Position B




Mounting Position C




Mounting Position F



Mounting Position G




Mounting Position H




Performance Curves


Mounting Position A, B and G



Mounting Position C and F



Mounting Position H



X : Surrounding Air Temperature (°C)

Y : Percentage of Max Load (%)

1 : Altitude 2000 m

2 : Altitude 5000 m

Note : < 115 VAC additional derating by 0.6% / V