

GV2RT20

GV2RT er 3-polede, termisk-magnetiske motorvern brytere. Magn. vern: Utløsenivå ca 20 x I (innstilt term.). Aut. komp. for omg.temp.



Teknisk informasjon

Serie	TeSys Deca
Produktnavn	TeSys GV2 TeSys Deca
Produkt eller type komponent	Motor circuit breaker
Kortnavn utstyr	GV2RT
Applikasjon	Motor protection Transformator
Vernteologi	Termisk-magnetisk

Komplementær

Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Utnyttelsekategori	Kategori A i samsvar med IEC 60947-2 AC-3 i samsvar med IEC 60947-4-1 AC-3e i samsvar med IEC 60947-4-1
Nettverksfrekvens	50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-4-1
Festemetode	35 mm symmetrical DIN rail: avkuttet Panel: skrudd (med adapter plate)
Motoreffekt kW	4 KW på 220/230 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm 7,5 KW på 400/415 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm 7,5 KW på 440 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm 9 KW på 440 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm 9 KW på 500 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm 15 KW på 690 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm 5 KW på 230/240 V AC 50/60 Hz transformatorvern 6,3 KW på 230/240 V AC 50/60 Hz transformatorvern 10 KW på 400/415 V AC 50/60 Hz transformatorvern 10 KW på 440 V AC 50/60 Hz transformatorvern 10 KW på 500 V AC 50/60 Hz transformatorvern 12,5 KW på 500 V AC 50/60 Hz transformatorvern 10 kW på 690 V AC 50/60 Hz transformatorvern
Bryteevne	100 KA Icu på 220/230 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 15 KA Icu på 400/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 8 KA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 6 KA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 3 kA Icu på 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Kontrolltype	Kipp
[In] merkestrøm	18 A
Termisk beskyttelse justeringsområde	13...18 A i samsvar med IEC 60947-4-1
Magnetisk/kortslutnings utløserstrøm	400 A
[Ith] fri luft termisk strøm	18 A i samsvar med IEC 60947-4-1
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-1 § 7-1-6
Effektapp per pol	2,5 W
Mekanisk levetid	100000 sykluser

Elektrisk levetid	100000 Sykluser for AC-3 på 415 v In 100000 sykluser for AC-3e på 415 v In
Rated duty	Continuous i samsvar med IEC 60947-4-1
Tiltrekningsmoment	1,7 N.m - på skrutilkobling
Bredde	45 mm
Høyde	89 mm
Dybde	78,5 mm

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1
Produktsertifikater	CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]BV[RETURN]UKCA
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Klimatiske tåle	I samsvar med IACS E10
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Mekanisk robusthet	Støt: 30 Gn for 11 ms Vibrasjoner: 5 Gn, 5...150 Hz
Driftshøyde	2000 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,300 cm
Pakke 1 Bredde	4,800 cm
Pakke 1 Vekt	8,500 cm
Package 1 Weight	293,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	7,220 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	384
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	128,292 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------