



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony GTU
Produkt eller type komponent	Base enhet
Kortnavn utstyr	Premium Box
Serie kompatibilitet	Harmony GTU
[Us] matespenning	12...24 V DC strømforsyning

Komplementær

Integrert tilkoblingstype	Ethernet TCP/IP med 2 RJ45 COM1 serial link RJ45 RS485, overføringsrate: 110...115200 bit/s COM1 serial link RJ45 RS485, overføringsrate: 187.5 kbit/s COM2 serial link SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, overføringsrate: 110...115200 bit/s COM2 serial link SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, overføringsrate: 187.5 kbit/s Auxiliary port tilkoplingsblokk Expansion unit feltbuskortet USB 2,0 port med 2 USB type A USB 2,0 port mini B USB
Kommunikasjonsport protokoll	Modbus Modbus TCP/IP Uni-telway
Operativsystem	Harmony
Programvarepakke	Vijeo Designer run time
Prosessord navn	CPU RISC 600 MHz
Datalagring utstyr	1 GB SD kort
Ethernetport	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Minnebeskrivelse	256 MB RAM intern (2x13mm plate) 512 kB NVRAM backup minne
Type nedkjøling	Naturlig konveksjon
Bredde	188 mm
Høyde	131 mm
Dybde	45 mm
Vekt	0,9 kg

Miljø

Standarder	CSA C22.2 No 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 Class I division 2 CSA C22.2 No 213 IEC 61132-2
Produktsertifikater	CE[RETURN]CULus[RETURN]ATEX[RETURN]IEC-Ex[RETURN]RCM[RETURN]GL[RETURN]KC[RETURN]CUL[RETURN]EAC[RET
Omgivelsestemperatur for drift	0...60 °C
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-20...60 °C
Forurensningsgrad	2 i samsvar med IEC 61131-2 ed.3
Relativ fuktighet	10...90 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	2000 m

Vibrasjonsmotstand	3.5 mm konstant amplitude (f = 5...9 Hz) i samsvar med IEC 61131-2 9.8 m/s ² (f = 9...150 Hz) i samsvar med IEC 61131-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitetstest for elektrostatisk utladning nivå 3 conforming to IEC 61000-4-2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	14,267 cm
Pakke 1 Bredde	21,441 cm
Pakke 1 Vekt	26,48 cm
Package 1 Weight	1,26 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	5762 g
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	48
Pakke 3 Høyde	95 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	78144 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon


Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions

External Dimensions



- 1 Front
- 2 Left
- 3 Bottom