




Teknisk informasjon

Serie	Vigilohm
Kortnavn utstyr	IM9-OL
Produkt eller type komponent	Isolasjon overvåking enhet
Applikasjon	Off-line motor
Jordingssystem	TT TN-S IT

Komplementær

Nettspenning	0...690 V - AC på 45...440 Hz (fase til fase) 0...690 V - DC (mellom poler)
Type måling	Stator insulation resistance
Innstillingsgrense	Pre-alarm: 0.5...10 MOhm Motor no start: 0.25...2 MOhm
Response tid	<= 2 s
Auxiliary supply voltage	110...415 V AC 45...440 Hz +/- 15 % 125...250 V DC +/- 15 %
Internal impedance	500 kOhm - AC på 45...440 Hz 1 MOhm - DC
Test funksjon	Manuell
Output contact	1 C/O Standard 1 C/O fail-safe
Breaking capacity	250 V - AC på 6 A 12...24 V - DC på 6 A
Kommunikasjonsport protokoll	-
Monteringsmetode	Klips på Innfelt montering
Montering	DIN skinne Panel
Monteringsposisjon	Horisontal Vertikal
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer 0,2...2,5 mm ²
Materiale	Termoplast
Vekt	0,2 kg
Høyde	90 mm
Bredde	71 mm
Dybde	67,5 mm

Miljø

IP-grad	Case: IP20 Forside: IP40
Miljødata	Varmedamp ute av drift i samsvar med IEC 60068-2-30 Varmedamp i drift i samsvar med IEC 60068-2-56 Salttåke i samsvar med IEC 60068-2-52
Installasjonstype	Innendørs
Standarder	IEC 61557-8 IEC 60664-1
Produktsertifikater	EAC[RETURN]DNV[RETURN]CE
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,500 cm
Pakke 1 Vekt	9,500 cm
Package 1 Weight	222,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,442 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------