



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail plug
Kortnavn utstyr	TPH
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Bordiameter	10 mm
Minimum drilling depth	70 mm
Skruelengde	72 mm

Komplementær

Fargenyanse	Grønn/sort
Materiale	Screw: acid-proof stainless steel Plug: PA + TPR
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C5-M
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 0,6 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 3) Shear: 0,7 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 2,5) Pull-out load: 0,8 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 3) Shear: 1 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 2,5)
Thickness	0...10 mm fixture
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Diameter	10 mm
Lengde	67 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 20
-----------------	-----------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,200 cm
Pakke 1 Bredde	10,600 cm
Pakke 1 Vekt	21,800 cm
Package 1 Weight	17,100 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	320
Pakke 2 Høyde	15,200 cm
Pakke 2 Bredde	29,800 cm
Pakke 2 Lengde	39,800 cm
Pakke 2 Vekt	5,802 kg
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	320
Pakke 3 Høyde	15,200 cm
Pakke 3 Bredde	29,800 cm

Pakke 3 Lengde	39,800 cm
Pakke 3 Vekt	5,802 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	NO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------