



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktspekter	Thorsman Worklights
Produkt eller type komponent	Arbeidslampe
Applikasjon	Belysning
Lyskilde	LED 18 W

Komplementær

[ue] merkespenning	220...240 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50...60 Hz
Forbrukt effekt i W	18 W
Plugg pol konfigurasjon	2P
Plugg standard	Schuko
Lysstrøm	2100 lm
Lampelevetid	50000 t
Fargegjengivelse	R _a =80
Fargetemperatur	4000 K
Kapslingsmateriale	PC + gummi
Høyde	210 mm
Bredde	200 mm
Dybde	64,5 mm
Vekt	1,2 kg

Miljø

IP-grad	IP65
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,500 cm
Pakke 1 Bredde	21,300 cm
Pakke 1 Vekt	26,400 cm
Package 1 Weight	1,334 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	10,082 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------