



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktspekter	Thorsman Worklights
Produkt eller type komponent	Arbeidslampe
Applikasjon	Belysning
Lyskilde	LED 35 W

Komplementær

[ue] merkespenning	220...240 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50...60 Hz
Forbrukt effekt i W	35 W
Utgangsspenning	5 V, 2.4 A
Plugg pol konfigurasjon	2P
Batteri type	0,26 Ah x LiFePO4 14,8 V 8 t 8 t
Plugg standard	Schuko
Lysstrøm	4000 lm
Lampelevetid	50000 t
Fargegjengivelse	R _a =80
Fargetemperatur	4000 K
Kapslingsmateriale	PC + gummi
Høyde	270 mm
Bredde	260 mm
Dybde	105,7 mm
Vekt	2,8 kg

Miljø

IP-grad	IP54
IK beskyttelsesklasse	IK08
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	14,000 cm
Pakke 1 Bredde	27,500 cm
Pakke 1 Vekt	32,500 cm
Package 1 Weight	3,269 kg
Enhetstype pakke 2	S04

Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	11,103 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	36
Pakke 3 Høyde	105,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	150,500 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------