



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Tube adapter
Installasjonssystem	Servicestender Serviceboks
Quantity package 1 / unit	1 del

Komplementær

Product material	Sink forkrommet
Dybde	80 mm
Høyde	39 mm
Bredde	64 mm

Miljø

Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP44

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	6,5 cm
Package 1 Weight	165,0 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,848 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	EE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------