



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony K
Produkt eller type komponent	Kambryterkropp
Type komponent	K2
[lth] konvensjonell friluft termisk strøm	20 A
Sub-assembly composition	Kontaktblokk med festeplate
Kambryterfunksjon	Bryter
"av" stilling	Med Off stilling
Antall poler	3P
Omkoblerposisjoner	Høyre: 0° - 45°
Montasjeplassering	Front
Festemetode	Ø 22 mm hull
Innfatningsmateriale	Plast

Komplementær

Brytervinkel	45 °
[Ui] isolasjonsspenning	690 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[lthe] konvensjonell kapslet termisk strøm	16 A
Nominell forbrukt effekt drift W	1300 W AC-3, 230 V 1 fase i samsvar med IEC 947-3 14000 W AC-21, 400V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 17000 W AC-21, 500 - 660 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 2200 W AC-3, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 2200 W AC-3, 400V 1 fase i samsvar med IEC 947-3 4000 W AC-23A, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 4000 W AC-3, 400V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 4000 W AC-3, 500 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 4000 W AC-3, 690 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 5500 W AC-23A, 400V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 5500 W AC-23A, 500 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 5500 W AC-23A, 690 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 8000 W AC-21, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3
[Ie] nominell driftsstør AC	8 A på 400V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3 10,8 A på 400V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3 14,6 A på 230 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3 4,7 A på 690 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3 6,4 A på 690 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3 6,5 A på 500 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3 8,3 A på 230 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3 8,9 A på 500 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3 2 A på 500 V AC-15 i samsvar med IEC 947-5-1 3 A på 400V AC-15 i samsvar med IEC 947-5-1 4 A på 230 V AC-15 i samsvar med IEC 947-5-1
Elektrisk levetid	200000 Sykluser AC-23 200000 Sykluser AC-3 600000 Sykluser AC-15 600000 sykluser AC-21
Bruksområde	2,5 Cyc/Mn AC-21 2,5 Cyc/Mn AC-23 2,5 Cyc/Mn AC-3 8,333 cyc/mn AC-15
Kortslutningsstrøm	10000 A
Kortslutningsvern	20 A kassett Sikring, type gG
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV i isolerende funksjon 6 kV i samsvar med IEC 947-1
Driftsområde kontakter	Treg brems

Positiv åpning	Med
Elektrisk tilkobling	Fangende skruklemmeterminaler Fleksibel, klem kapasitet: 2 x 1,5 mm ² Fangende skruklemmeterminaler Solid, klem kapasitet: 1 x 2,5 mm ²
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Vekt	0,105 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3 for hovedstrøm IEC 60947-5-1 for styrekrets CENELEC EN 50013
Produktsertifikater	CSA 240 V 3 hp 3 faser 2 -pol(er) UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 -pol(er) CSA 240 V 1 hp 1 fase UL 240 V 1 hp 3 faser
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Støtmotstand	30 gn i samsvar med IEC 68-2-27
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f = 10...150 Hz) i samsvar med IEC 68-2-6
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 536 Klasse II i samsvar med NF C 20-030

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,5 cm
Pakke 1 Bredde	6,5 cm
Pakke 1 Vekt	8,0 cm
Package 1 Weight	116,0 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	2,081 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------