



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Blokk for mekanisk forigling
Kompatibilitet	LC1D09 - D38 AC/DC LC1DT20...DT40 AC/DC LC1D40A...D80A 3 faser AC/DC LC1DT60A 3 phases + neutral AC/DC LC1DT80A 3 phases + neutral AC/DC
[Uc] control circuit voltage	24 V DC 24 V AC 50/60 Hz

Komplementær

Montasjeplassering	Front side
Utløserkontroll	Manuell Electrical
[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-5-1
Nødvendig effekt i VA	25 for AC krets
Nødvendig effekt i W	30 W for DC krets
Mekanisk levetid	500000 sykluser
Bruksområde	1200 cyc/h
"on-load" -faktor	10 %
Vekt	0,07 kg

Miljø

Produktsertifikater	UL[RETURN]CSA
IP-grad	IP2x i samsvar med VDE 0106
Overflatebeskyttelse	TH i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,7 cm
Pakke 1 Bredde	5,4 cm
Pakke 1 Vekt	6,1 cm
Package 1 Weight	98,0 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	32
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,323 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------