



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Merkeeffekt i W	195 W
Merkeeffekt VA	325 VA
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 surge 2 IEC Jumpers
Antall rack-enhet	0U
Antall kabler	1
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert utstyr	2 x detachable IEC C13 to IEC C14 power cords Brukermanual

Batteri og levetid

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladingstid	6 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterispenningen	12 V
Kapasitet på batteri	7,0 Ah
Batteri ladekraft	14 W rated
Batterikraft i VAh	86 VAh runtime
Batterilevetid	4...6 år
Extended runtime	0

Generelt

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Beige
Høyde	16,5 cm
Bredde	9,1 cm
Dybde	28,4 cm
Vekt	5,73 kg
Montasjeplassering	Front
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Inngang

Nettverksfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning
Toleranse forsyningsspenning	180...266 V
Maks strømstyrke inn	7 A
Brytekapasitet, A	7 A

Utgang

Maximum configurable power in W	210 W
Utgangsfrekvens	47...63 Hz sync to mains 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
UPS type	Standby
Wave type	Stepped approximation to a sinewave
Maximum configurable power in VA	350 VA
Overføringstid	6 ms typical : 10 ms maximum

Overenstemmelse

Produktsertifikater	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]GOST[RETURN]VDE
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Varmeavgivelse	19 Btu/t

Kommunikasjon og ledelse

Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	310 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,8 cm
Pakke 1 Bredde	36,8 cm
Pakke 1 Vekt	24,1 cm
Package 1 Weight	6,73 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------