



Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Merkeeffekt i W	865 W
Merkeeffekt VA	1500 VA
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C13
Output connection type	5 IEC 60320 C13 5 IEC 60320 C13 surge 2 IEC Jumpers
Antall kabler	1
Batteritype	Bly-syre batteri

Batteri og levetid

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batterioopladingstid	8 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterispenningen	24 V
Kapasitet på batteri	9,0 Ah
Batteri ladekraft	23 W rated
Batterilevetid	3...5 år
Kommentarer om batteridiagram	This graph is based on actual measured runtime data. All measurements were taken with new, fully charged batteries and a balanced resistive load (PF = 1.0). Actual runtimes may vary from the values of this graph. Actual runtimes are dependent on several v
Extended runtime	0

Generelt

Inkludert utstyr	1, detachable IEC power cord Telephone cable Brukermanual USB kabel
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	30,1 cm
Bredde	11,2 cm
Dybde	38 cm
Vekt	12,7 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Inngang

Nettverksfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning
Toleranse forsyningsspenning	156...300 V Justrbar 176...294 V
Brytekapasitet, A	10 A

Utgang

Maximum configurable power in W	865 W
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Crest faktor	3:1
UPS type	Line interactive
Wave type	Stepped approximation to a sinewave
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Overføringstid	10 ms typical : 12 ms maximum

Overenstemmelse

Produktsertifikater	A-Tick[RETURN]C-Tick[RETURN]CE[RETURN]GOST[RETURN]Telepermit[RETURN]TÜV
Merking	GS Mark
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Equipment protection policy	Lifetime : 200000 AUD Lifetime : 150000 euros Lifetime : 75000 GBP

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...30000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Akkustikknivå	45 dBA

Kommunikasjon og ledelse

Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	441 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	38,7 cm
Pakke 1 Bredde	23,8 cm
Pakke 1 Vekt	48,8 cm
Package 1 Weight	14,3 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	132 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	342,48 kg
SCC14	10731304268748

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
---------	---