



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product             | Acti 9                                                                                                         |
| Produktnavn                  | Acti 9 IHP                                                                                                     |
| Kortnavn utstyr              | IHP                                                                                                            |
| Produkt eller type komponent | Programmable digital time switch                                                                               |
| Applikasjon                  | Bygning                                                                                                        |
| Antall kanaler               | 2                                                                                                              |
| Språk                        | Engelsk<br>Fransk<br>Tysk<br>Dutch<br>Italiensk<br>Spansk<br>Portuguese<br>Dansk<br>Norsk<br>Svensk<br>Finnish |
| Fargetone                    | Hvit                                                                                                           |

### Komplementær

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lasttype                   | Glødelampe: 2600 W<br>Halogenlampe: 2600 W<br>Non-corrected fluorescent tube: 2600 VA<br>Serial-compensated fluorescent tube: 2600 VA<br>Parallelt kompensert lysrør: 400 VA ( 48 µF)<br>Kompakt lysrør: 400 W<br>< 2 W LED lampe: 25 W<br>> 2 W LED lampe: 200 W |
| Strømforbruk i W           | 0,5 W standby                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maximum svitsjestrøm       | 10 A - 250 V AC pf = 0,6<br>16 A - 250 V AC pf = 1                                                                                                                                                                                                                |
| Minimum brytestrøm         | 10 mA 230 V AC<br>100 mA 24 V AC/DC                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ue] merkespenning         | 230 V AC +10 % -15 % på 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                  |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type utgang                | Dry contact                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nøyaktighet                | +/- 0.25 s/day 25 °C                                                                                                                                                                                                                                              |
| Contacts type              | C/O                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Syklus tid                 | 24 timer + 7 dager                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maksimalt antall Koblinger | 56                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minimumsintervall varighet | 1 min                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Funksjonen tilgjengelig    | Code lock function<br>Holiday schedules<br>Automatisk overgang til vinter- / sommertid<br>On/Off permanent switching<br>Manual operation<br>On/Off switching times<br>Switch preselection                                                                         |
| Betjeningsmåte             | 4 trykknapper                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Backup-tid                 | 10 års tid og program besparende                                                                                                                                                                                                                                  |
| Type innstillinger         | Ukentlig programmering                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tilkoblingsklemmer         | 2 x 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> Skruklemmer fast eller fleksibel<br>1 x 2,5 mm <sup>2</sup> Skruklemmer fast eller fleksibel med hylse                                                                                                                              |
| Monteringssupport          | TH35 DIN skinne i samsvar med EN 60715                                                                                                                                                                                                                            |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Bredde                | 45 mm      |
| Høyde                 | 92,6 mm    |
| Dybde                 | 66,7 mm    |
| Vekt                  | 130 g      |
| Merking               | CE         |
| Overspenningskategori | Klasse 3   |
| Funksjon              | Ingen      |
| Fravær for ferie      | Ja         |
| Tid overgang          | Automatisk |
| Oppdatert av          | None       |

## Miljø

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Standarder                                  | EN 60730-2-7:2010        |
| Omgivelsestemperatur drift                  | -30...55 °C              |
| Ambient air temp for storage/transportation | -30...70 °C              |
| Relativ fuktighet                           | 90 %, ikke-kondenserende |
| IP-grad                                     | IP20                     |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 6,500 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 8,000 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 10,200 cm |
| Package 1 Weight         | 174,000 g |
| Enhetstype pakke 2       | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 40        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 7,422 kg  |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>              |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                               |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                               |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                           |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus      |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.       |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | DE |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|