



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produktnavn	EVlink Pro AC
Produkt eller type komponent	Ladestasjon
Kortnavn utstyr	EVB3
Type kommunikasjonsnettverk	Ethernet Blåtann 3G/4G modem valgfri Modbus TCP
Type konnektor	2 RJ45 for Ethernet LAN connection
Kommunikasjonsport protokoll	OCPP 1.6
Kommunikasjonsfunksjoner	JSON smart charging for OCPP 1.6
I drift	Clustered architecture Frittstående
Mulige funksjoner	Diagnostisere funksjoner Ladedetaljer Laststyring

Komplementær

Kompatibel med	EVlink EcoStruxure EV Charging Expert EVlink EVlink Pro AC Metal EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
Installasjonstype	Innendørs Utendørs
Provided equipment	1 residual current device (RCD) integrert 1 MNx auxiliary contact integrert 1 energy meter
Accuracy class of energy meter	Klasse 1
Beskyttelse type enhet	Residual current device (RCD)type B-EV (Electric Vehicle)
Antall poler	3P + N for hovedstrøm
Monteringsmetode	Veggmontert Veggmontert (kit enclosure) Bakkemontert (pedestal) Bakkemontert (kit enclosure)
Monteringssupport	Pedestal, må bestilles separat Kit enclosure, må bestilles separat
Kabelinngang	Bottom entry Top entry Rear entry
[Us] matespenning	380...415 V AC 50/60 Hz
Nominell effekt	22 kW 32 A 380...415 V
Antall uttak	1
Type utgang	Front side T2 med barnevern uttak / Sølvbelagte kontakter
Adgangskontroll	Brikke RFID i samsvar med ISO/IEC 14443 A og B Brikke RFID i samsvar med ISO/IEC 15693 Brikke NFC Free access
RFID compatible technology	MIFARE Classic MIFARE Ultralight MIFARE Plus
NFC frequency	13,56 MHz

NFC tag type	Type 1 Type 2 Type 4 Type 5
Jordingssystem	TT TN-S TN-C-S IT (single phase network only allowed, 400V 3 phases network forbidden)
Brukervilkår	Single phase distribution or 3x230VAC (ph-ph) distribution forbidden
Antall innganger	3
Inngangstype	Binær for Effektbegrensning lukke kontakt Binær for Forsinket lading lukke kontakt Binær for vehicle detection lukke kontakt
Start/stopp	Kan være styrt av eksternt
Lokal varslng	1 Grønn LED light strip, funksjon: tilgjengelig 1 Blå LED light strip, funksjon: charging 1 Rød LED light strip, funksjon: feilindikering
Standarder	EN/IEC 61851-1:ed. 3 EN/IEC 62196-1:ed. 2 EN/IEC 62196-2:ed. 1 EN 61000-6-2:2019 EN 61000-6-3:2007 EN 61000-6-3:2011/A1 IEC 60884-1 NF C 61314 ISO 15118
Produktsertifikater	EV Ready[RETURN]CE
Driftshøyde	2000 m uten lastreduksjon
Høyde	529 mm
Bredde	317 mm
Dybde	153 mm
Vekt	7,2 kg
Farge	Forside: Hvit (RAL 9003) Kapsling: mørkegrå (RAL 7016) Back part: sort (RAL 9005)

Miljø

IP-grad	IP55
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	28,000 cm
Pakke 1 Bredde	35,700 cm
Pakke 1 Vekt	57,500 cm
Package 1 Weight	8,674 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	71,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	42,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------