

EVK8KN4PB40

Uttaksboks med vern for EVlink-
montering på Canalis KN-skinne for 22 kW
ladestasjon-4P-40A



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Kompatibel med	Canalis KN kapslet strømskinne EVlink EVlink parking EVlink EVlink Wallbox EVlink EVlink Wallbox Plus EVlink EVlink Smart Wallbox
Kompatibilitet	Canalis KN kapslet strømskinneplugg inn uttak
Nominell effekt	22 kW

Komplementær

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
Beskyttelse type enhet	1,0 x miniature circuit breaker (MCB) - 4P - 40 A på 400V - C kurve 1,0 x residual current circuit breaker (RCCB) - 4P - 40 A på 400V - 30 mA type B-EV (Electric Vehicle)
Inkludert utstyr	Miniature circuit breaker (MCB) Residual current device (RCD) Kabelnippel må bestilles separat
Monteringsmetode	Plugg inn with fixed polarity
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
[Uimp] nominell impuls spenning	4,6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Tilkoblingsklemme - ISO50 - kabel : 25 mm² Fleksibel Tilkoblingsklemme - ISO50 - kabel : 25 mm² Stiv
Dørhengsling	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Jordingssystem	TT TN-S IT
Farge	Hvit (RAL 9001)
18 mm avstand	8
Bredde	344 mm
Dybde	106 mm
Døråpning størrelse	432.5 mm
Høyde	165 mm

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,7 cm
Pakke 1 Bredde	34,6 cm
Pakke 1 Vekt	16,6 cm
Package 1 Weight	2,442 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	52
Pakke 2 Høyde	60 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	138,984 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------