



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produkt eller type komponent	Ladekabel
Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Antall faser i nettverket	Enfase
Antall poler	1P + N
[in] merkestrøm	32 A
[Us] merkespenning	220...240 V AC 50/60 Hz
Antall uttak	2

Komplementær

Plug type	T1 / Sølvbelagte kontakter ladestasjonens uttak
Type konnektor	T2 ladestasjonens uttak Sølvbelagte kontakter T1 bilens uttak Sølvbelagte kontakter
Kompatibel med	EVlink EVlink parking EVF1 Ladestasjon EVlink EVlink parking EVW1 Ladestasjon EVlink EVlink parking EVF2 Ladestasjon EVlink EVlink parking EVW2 Ladestasjon EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 Ladestasjon EVlink EVlink Wallbox EVH2 Ladestasjon
Standarder	IEC 62196-1 IEC 62196-2
Produktsertifikater	CE
Lengde	7 m
Vekt	3 kg
Farge	Grå

Miljø

IP-grad	IP44 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	5...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,000 cm
Pakke 1 Bredde	34,000 cm
Pakke 1 Vekt	38,000 cm
Package 1 Weight	3,003 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,897 kg

Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	12
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	39,588 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------