

GV2RT06

GV2RT er 3-polede, termisk-magnetiske motorvern brytere. Magn. vern: Utløsenivå ca 20 x I (innstilt term.). Aut. komp. for omg.temp.



Teknisk informasjon

Serie	TeSys Deca
Produktnavn	TeSys GV2 TeSys Deca
Produkt eller type komponent	Motor circuit breaker
Kortnavn utstyr	GV2RT
Applikasjon	Motor protection Motor
Vern teknologi	Termisk-magnetisk

Komplementær

Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Utnyttelsekategori	Kategori A i samsvar med IEC 60947-2 AC-3 i samsvar med IEC 60947-4-1 AC-3e i samsvar med IEC 60947-4-1
Nettverksfrekvens	50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-4-1
Festemetode	35 mm symmetrical DIN rail: avkuttet Panel: skrudd (med adapter plate)
Motoreffekt kW	0,18 kW på 220/230 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm 0,25 kW på 220/230 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm 0,37 kW på 400/415 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm 0,55 kW på 400/415 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm 0,37 kW på 440 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm 0,55 kW på 440 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm 0,37 kW på 500 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm 0,55 kW på 500 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm 0,75 kW på 500 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm 0,75 kW på 690 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm 1,1 kW på 690 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm 0,4 kW på 230/240 V AC 50/60 Hz transformatorvern 0,63 kW på 400/415 V AC 50/60 Hz transformatorvern
Bryteevne	100 kA Icu på 220/230 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 100 kA Icu på 400/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 100 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 100 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 100 kA Icu på 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Kontrolltype	Kipp
[In] merkestrøm	1,6 A
Termisk beskyttelse justeringsområde	1...1,6 A i samsvar med IEC 60947-4-1
Magnetisk/kortslutnings utløserstrøm	33 A
[Ith] fri luft termisk strøm	1,6 A i samsvar med IEC 60947-4-1
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-1 § 7-1-6
Effekt tap per pol	2,5 W
Mekanisk levetid	100000 sykluser

Elektrisk levetid	100000 Sykluser for AC-3 på 415 v In 100000 sykluser for AC-3e på 415 v In
Rated duty	Continuous i samsvar med IEC 60947-4-1
Tiltrekningsmoment	1,7 N.m - på skrutilkobling
Bredde	45 mm
Høyde	89 mm
Dybde	78,5 mm

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1
Produktsertifikater	CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]BV[RETURN]UKCA
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Klimatiske tåle	I samsvar med IACS E10
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Mekanisk robusthet	Støt: 30 Gn for 11 ms Vibrasjoner: 5 Gn, 5...150 Hz
Driftshøyde	2000 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,2 cm
Pakke 1 Bredde	9,0 cm
Pakke 1 Vekt	4,8 cm
Package 1 Weight	260,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,39 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	384
Pakke 3 Høyde	77,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	60,0 cm
Pakke 3 Vekt	110,74 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------