



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys LE
Kortnavn utstyr	LE1D
Produkt eller type komponent	Enclosed DOL starter
Applikasjon	Standard
Driftskategori	AC-3
Sammensetning	Termisk overlast relé bestilles separat Kontaktor
Start/stopp	Trykknapp nullstill Blå R Velgerbryter 2 stillinger start/stop O-I

Komplementær

Motoreffekt kW	2,2 KW på 220/230 V AC 50/60 Hz 4 KW på 380/400 V AC 50/60 Hz 4 KW på 415 v AC 50/60 Hz 4 KW på 440 V AC 50/60 Hz 5,5 KW på 500 V AC 50/60 Hz 5,5 kW på 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current	9 A
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
Kabelinngang nummer	2 kabel inngang: ISO20 topp 2 kabel inngang: ISO20 bunn
Bredde	88 mm
Høyde	166 mm
Dybde	135 mm
Vekt	0,92 kg

Miljø

Materiale	Polykarbonat
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK07 conforming to IEC 60529
Standarder	IEC 60947-4-1
Omgivelsestemperatur for drift	-5...40 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø
Produktsertifikater	UKCA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,500 cm
Pakke 1 Bredde	17,500 cm
Pakke 1 Vekt	26,500 cm
Package 1 Weight	878,000 g
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm

Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	39,610 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------