



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony SCU
Produkt eller type komponent	Lite trykkskjerm display HMI
Visningsstørrelse	5.7 inch
Pixel oppløsning	320 x 240 piksler QVGA

Komplementær

Displaytype	Med bakkbelyst LED farge TFT LCD
Berøringspanel	Analog
Levetid for bakgrunnsbelysning	50000 timer med 65 536 farger
Klarhet	16 nivåer via berøringspanel
Synsvinkel hor x vert	60° venstre 60° høyre 40° topp 60° bunnen
Fonttype	Taiwansk (tradisjonell kinesisk) Japansk (ANK, Kanji) Korean ASCII Kinesisk (forenklet kinesisk)
Bredde	163 mm
Dybde	129,4 mm
Vekt	0,405 kg

Miljø

Produktsertifikater	UKCA[RETURN]UKEX
---------------------	------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6 cm
Pakke 1 Bredde	19 cm
Pakke 1 Vekt	27 cm
Package 1 Weight	703 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	6,139 kg

Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	128
Pakke 3 Høyde	80 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	110,224 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Oppgraderbarhet	Oppgraderbart med digitale moduler og oppgraderte moduler

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------