



Teknisk informasjon

Serie	Vigilohm
Kortnavn utstyr	IM10
Produkt eller type komponent	Isolasjon overvåking enhet
Applikasjon	Standard environment application Marine application
Electrical circuit type	Medium or low disturbed network
Jordingssystem	IT
Språk	Chinese Tysk Italiensk Fransk Spansk Portuguese Russian Engelsk

Komplementær

Nettspenning	0...600 V - AC på 45...440 Hz (enhet som er koblet til nøytral) 0...480 V - AC på 45...440 Hz (enhet som er koblet til fase) 0...345 V - DC
Type måling	Network insulation resistance 0.1 kOhm...10 MOhm
Lokal varslings	Grønn varsellampe: tilfredsstillende isolasjonsresistanse Hvit varsellampe: under forebyggende grense Orange varsellampe: under feilgrensen Orange blinkende varsellampe: transient fault
Innstillingsgrense	Prevent: 1 kOhm...1 MOhm FAULT: 0.5...500 kOhm
Tidsforsinkelsesområde	0...5 min for signale krets
Response tid	<= 5 s
Auxiliary supply voltage	110...415 V AC 45...440 Hz +/- 15 % 125...250 V DC +/- 15 %
Strømforbruk i VA	12 VA
Measurement voltage	75 V
Strømmåling	0...0,4 mA
Internal impedance	110 kOhm - AC på 0.1...440 Hz
Test funksjon	Manuell Selv test
Output contact	1 C/O standard eller feilsikker
Breaking capacity	250 V - AC på 6 A 12...24 V - DC på 6 A
Kommunikasjonsport protokoll	-
Skjermtype	Digitalt display
Monteringsmetode	Klips på Innfelt montering
Montering	Panel DIN skinne
Tilkoblingsklemmer	Demonterbar blokk med skruklemmer 0,2...2,5 mm ²
Materiale	Termoplast
Overspenningskategori	III
Vekt	0,25 kg
Høyde	110 mm
Bredde	96 mm
Dybde	59 mm

Miljø

Dielektrisk styrke	4000 V - AC 5500 V - DC
IP-grad	Forside: IP52
Miljødata	Varmedamp ute av drift i samsvar med IEC 60068-2-30 Varmedamp i drift i samsvar med IEC 60068-2-56 Salttåke i samsvar med IEC 60068-2-52
Driftshøyde	<= 3000 m
Forurensningsgrad	2
Installasjonstype	Innendørs
Standarder	IEC 60364-4-41 IEC 61010-1 IEC 61557-8 IEC 61326-2-4
Produktsertifikater	RMRS[RETURN]DNV[RETURN]CE[RETURN]EAC[RETURN]BV
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,500 cm
Pakke 1 Bredde	13,800 cm
Pakke 1 Vekt	16,800 cm
Package 1 Weight	432,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,099 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------