



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produkt eller type komponent	Detector
Forsyning	Batteri 9 V 6F22

Komplementær

Displaytype	LED indicator
Type innstillinger	Manuell
Lokal varsling	Object detection av spotlight Topp edge of object detection av LED indikasjon
Maximum detection depth	Stud mode: wood stud detection av 30 x 30 mm <18 mm Metal mode: iron pipe detection av 25 mm <30 mm AC mode: <50 mm for 90...250 V på 50...60 Hz
Språk	Engelsk Svensk Dansk Finnish Norsk
Høyde	150 mm
Bredde	66 mm
Dybde	32 mm
Vekt	165 g med batteri

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,500 cm
Pakke 1 Bredde	15,500 cm
Pakke 1 Vekt	23,500 cm
Package 1 Weight	231,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,040 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	160
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	52,320 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------