



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produkt eller type komponent	Test meter
Forsyning	2 Batteri 3 V

Komplementær

Display sifre	3,5
Type innstillinger	Automatisk tilbakestilling
Signaling function	Lavt batteri av Visuell
Mulige funksjoner	High precision measuring Audible continuity Tactile barrier for safety Data hold function
Type måling	Voltage DC: 200mV/2/20/200/600 V Motstand: 200 Ohm/2/20/200 kOhm/20 MOhm Voltage AC: 2/20/200/600 V Strøm AC: 2/20/200/600 A Kontinuitet: < 30 Ohm Diode check: 1.5 V
Måling kategori	Category III 600 V
Språk	Finnish Svensk Dansk Norsk Engelsk
Høyde	190 mm
Bredde	76 mm
Dybde	36 mm
Vekt	160 g med batteri

Miljø

Standarder	IEC 61010
------------	-----------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	16,500 cm
Pakke 1 Vekt	29,500 cm
Package 1 Weight	310,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm

Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,533 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	40,264 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------