



### Teknisk informasjon

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Product range        | Thorsman                       |
| Produktspekter       | Thorsman installation material |
| Product type         | Cable tie                      |
| Colour               | Sort                           |
| Quantity per package | Sett á 100                     |

### Komplementær

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Minimum tightening diameter    | 8,5 mm                           |
| Maksimal innstramming diameter | 108 mm                           |
| Brukervilkår                   | Innendørs/utendørs               |
| Resistance to tearing          | Resistance to tearing: 540 N     |
| Materiale                      | PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised |
| Lengde                         | 380 mm                           |
| Bredde                         | 7,6 mm                           |
| Tykkelse                       | 1,6 mm                           |
| Vekt                           | 0,438 kg                         |
| Marked                         | Komersielle bygninger            |

### Miljø

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Miljødata                  | Brannmotstand needle flame 30 s conforming to IEC 60695-11-5 |
| Flammehemming              | Selvslukkende i samsvar med UL 94 V2                         |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...85 °C                                                  |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 5,000 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 14,000 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 43,000 cm  |
| Package 1 Weight         | 452,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | CAR        |
| Antall enheter i pakke 2 | 20         |
| Pakke 2 Høyde            | 15,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 40,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 60,000 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 9,822 kg   |
| Enhetstype pakke 3       | P12        |
| Antall enheter i pakke 3 | 480        |
| Pakke 3 Høyde            | 105,000 cm |

|                |            |
|----------------|------------|
| Pakke 3 Bredde | 80,000 cm  |
| Pakke 3 Lengde | 120,000 cm |
| Pakke 3 Vekt   | 251,000 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                       |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                      |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                    |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                     |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|