



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktspekter	Thorsman Worklights
Produktnavn	Worklight
Produkt eller type komponent	Lamp
Applikasjon	Mobilt utstyr Lager og parkeringsgarasjer Sykehus Bolig Sports hall

Komplementær

Installasjonstype	Utendørs
[ue] merkespenning	230 V
Type nettverk	AC
Forbrukt effekt i W	30 W
Plugg standard	Contour
Lysstrøm	3000 lm
Lampelevetid	50000 t
Fargegjengivelse	R _a =80
Fargetemperatur	4000 K
Lydpuls-vinkel	110 °
Effektfaktor	0,9
Høyde	254,5 mm
Bredde	231,0 mm
Dybde	20,0 mm
Vekt	1,1 kg

Miljø

Miljøegenskaper	Vannbestandig Støvbestandig UV-bestandig Støtbestandig
IP-grad	IP65
IK beskyttelsesklasse	IK05
Omgivelsestemperatur drift	-30...45 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	26 cm
Pakke 1 Bredde	26 cm
Pakke 1 Vekt	26 cm
Package 1 Weight	1,7 kg
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	30 cm

Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	8,941 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	155,056 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------