



Teknisk informasjon

Installasjonssystem	Stav Stender Kanal
Produkt eller type komponent	Locking clip

Komplementær

Type av installasjonsstav	To-sidet En-sidet
Type av installasjonsstender	To-sidet En-sidet
Fargetone	Polarhvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett á 10
Kanalmaterial	Plast Aluminium
Kanaldimensjoner	75 x 55 mm 95 x 55 mm 185 x 55 mm 165 x 55 mm 140 x 55 mm
Pole / post overflate	Anodisert Pulverlakkert
Pol fikse modus	Frittstående Spenning montert
Festemetode	Klipeses på
Materiale	PC/ABS
Lengde	23 mm
Høyde	45 mm
Bredde	23 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,3 cm
Pakke 1 Bredde	2,5 cm
Pakke 1 Vekt	4,5 cm
Package 1 Weight	7,0 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	2,5 cm
Pakke 2 Bredde	9,0 cm
Pakke 2 Lengde	14,0 cm
Pakke 2 Vekt	74,0 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	400
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	3,414 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------