



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kortnavn utstyr	KBA
Kompatibilitet	Canalis KBA busbar trunking 25 A
Produktserie	Classic Control system
Produkt eller type komponent	Feed unit
Conductors material	Aluminium
[Ie] nominell driftsstrøm	25 A
[Ue] merkespenning	230...400 V
Antall kretser	1
Polaritet	3L + N + PE L + N + PE
Type vern	Uten vern
Kontrolltype	Kommuniserende
Kommunikasjonsport protokoll	DALI
Farge	Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Tilgjengelig utstyr	Endelokk
Montasjeplassering	Venstre
Monteringsmetode	Med skruer
Montering	Samleskinne
Tilkoblingsklemmer	Tilkoblingsblokk - Pg 16 - screw clamp connector for 4 mm ²
Bredde	273 mm
Dybde	57 mm
Høyde	57 mm
Vekt	200 g
Standarder	IEC 61439-6

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
---------	------------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,5 cm
Pakke 1 Bredde	5,5 cm
Pakke 1 Vekt	29,0 cm
Package 1 Weight	216,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	5,8 kg

Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	192
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	60 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	54 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------