



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KN
Produkt eller type komponent	Flexible element
Strømskinnebeskrivelse	Fleksibel lengde
Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
Retningsforandring type	2 dimensjoner
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A på 35 °C
[Ue] merkespenning	230...500 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall kretser	1
Kontrolltype	Uten
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Monteringsmetode	Med skruer
Termisk belastning grense	8000 kA ² .s
Maksimalt magnetfelt	0,186 μT
[Uimp] nominell impulsspenning	6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Icw] merkekorttidsstrøm	2,8 kA
[Ipk] rangert peak tåle strøm	20 kA
THDI	0...15 % 160 A 15...33 % 130 A 33...100 % 100 A
Lengde	1 m
Vekt	2,5 kg
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	0...35 °C uten lastreduksjon

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,500 cm
Pakke 1 Bredde	9,200 cm
Pakke 1 Vekt	101,000 cm
Package 1 Weight	2,200 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	50,000 cm
Pakke 2 Bredde	62,000 cm
Pakke 2 Lengde	119,000 cm
Pakke 2 Vekt	97,000 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------