



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KN
Produkt eller type komponent	Flexible element
Strømskinnebeskrivelse	Fleksibel albue
Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
Retningsforandring type	2 dimensjoner
[Ie] nominell driftsstrøm	63 A på 35 °C 63 A på 25 °C
[Ue] merkespenning	230...500 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall kretser	1
Kontrolltype	Uten
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Monteringsmetode	Med skruer
Termisk belastning grense	1980 kA².s
Maksimalt magnetfelt	0,063 µT
[Uimp] nominell impulsspenning	6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Icw] merkekorttidsstrøm	1,4 kA
[Ipk] rangert peak tåle strøm	11 kA
THDI	0...15 % 63 A 15...33 % 50 A 33...100 % 40 A
Driftsvinkel	80...180 °
Lengde	355 mm
Vekt	1,2 kg
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	0...35 °C uten lastreduksjon

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,500 cm
Pakke 1 Bredde	11,500 cm
Pakke 1 Vekt	53,000 cm
Package 1 Weight	1,200 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	48
Pakke 2 Høyde	50,000 cm
Pakke 2 Bredde	62,000 cm

Pakke 2 Lengde	92,000 cm
Pakke 2 Vekt	66,000 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------