



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Festebrakett
Produktkompatibilitet	KS
Montering av festeutstyr	Suspended on threaded rod Veggmontert
Maksimal belastning	70 kg
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Tilbehør / separat del kategori	Fixing accessory
[Ie] nominell driftsstrøm	400,0 A
Bredde	30 mm
Dybde	92 mm
Høyde	183 mm
Vekt	300 g

Miljø

Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
------------	----------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,500 cm
Pakke 1 Bredde	16,300 cm
Pakke 1 Vekt	19,000 cm
Package 1 Weight	219,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	18,600 cm
Pakke 2 Bredde	17,500 cm
Pakke 2 Lengde	19,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,268 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	450
Pakke 3 Høyde	65,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	111,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------