



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys Deca
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Kompatibilitet	LC1D80...D95
Kompatibel med	TeSys Deca LC1D09...95 AC coil[RETURN]TeSys Deca LC1D40A...80A AC Coil[RETURN]TeSys Deca LC1D115/150[RETURN]TeSys Deca CAD AC coil[RETURN]TeSys F LC1F
Montasjeplassering	Side
Kontakttype	2 NC
Contacts operation	Momentan
[Ue] merkespenning	690 V AC 25...400 Hz
[Ie] nominell driftsstrøm	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-5-1 600 V i samsvar med UL 600 V i samsvar med CSA
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A (at 60 °C)
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Produktsertifikater	CB[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]CE[RETURN]RE

Komplementær

Merkeslutteve Irms	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Tillat korttidsbelastning	100 A 1 s 120 A 500 ms 140 A 100 ms
Beskyttelsestype	GG sikring 10 A
Mekanisk levetid	30 Mcycles
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum brytespenning	17 V
Ingen overlappende tid	1,5 Ms on de-energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt 1,5 ms on energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...4 mm²Fleksibel med Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...4 mm²Fleksibel uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...4 mm²Fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...4 mm²Stiv uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...4 mm²Stiv uten
Tiltrekningsmoment	1,7 N.M - med skrutrekker flate Ø 6 mm 1,7 N.M - med skrutrekker Philips No 2 1,7 N.m - med skrutrekker pozidriv No 2
Høyde	76 mm
Bredde	12,5 mm
Dybde	76 mm

Miljø

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Overflatebeskyttelse	TH i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur for lagring	−60...80 °C
Omgivelsestemperatur drift	−5...60 °C
Driftshøyde	3000 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,0 cm
Pakke 1 Bredde	3,0 cm
Pakke 1 Vekt	7,3 cm
Package 1 Weight	60,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,055 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	960
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	60 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	79 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------