



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | TeSys<br>TeSys Deca                                                                                                  |
| Produktnavn                  | TeSys Deca                                                                                                           |
| Produkt eller type komponent | Hjelpekontakt blokk                                                                                                  |
| Kortnavn utstyr              | LADN                                                                                                                 |
| Kompatibel med               | TeSys D CAD[RETURN]TeSys D LC1D[RETURN]TeSys F LC1F[RETURN]TeSys F CR1F[RETURN]TeSys Deca CAD[RETURN]TeSys Deca LC1D |
| Montasjeplassering           | Front                                                                                                                |
| Kontakttype                  | 1 NO + 1 NC                                                                                                          |
| Contacts operation           | Momentan                                                                                                             |
| [Ue] merkespenning           | 690 V AC 25...400 Hz                                                                                                 |
| [Ie] nominell driftsstrøm    | 6 A at 120 V AC-15<br>1,04 A at 690 V AC-15<br>0,55 A at 125 V DC-13<br>0,1 A at 600 V DC-13                         |
| [Ui] isolasjonsspenning      | 690 V i samsvar med IEC 60947-5-1<br>600 V i samsvar med UL<br>600 V i samsvar med CSA                               |
| [Ith] fri luft termisk strøm | 10 A (at 60 °C)                                                                                                      |
| Standarder                   | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>GB/T 14048.5                                           |
| Produktsertifikater          | CB[RETURN]JUL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]CE[RETURN]RE                                                    |

### Komplementær

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merkesluttevn Irms        | 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1<br>250 A DC conforming to IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tillat korttidsbelastning | 100 A 60 °C 1 s<br>120 A 60 °C 500 ms<br>140 A 60 °C 100 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beskyttelsestype          | GG sikring 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mekanisk levetid          | 30 Mcycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Minimum brytestrøm        | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Minimum brytespenning     | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ingen overlappende tid    | 1,5 Ms on de-energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt<br>1,5 ms on energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt                                                                                                                                                                                                              |
| Isolasjonsmotstand        | > 10 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tilkoblingsklemmer        | Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...4 mm²Fleksibel med<br>Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...4 mm²Fleksibel uten<br>Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Fleksibel med<br>Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...4 mm²Fleksibel uten<br>Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...4 mm²Stiv uten<br>Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...4 mm²Stiv uten |
| Tiltrekningsmoment        | 1,7 N.M - med skrutrekker flate Ø 6 mm<br>1,7 N.M - med skrutrekker Philips No 2<br>1,7 N.m - med skrutrekker pozidriv No 2                                                                                                                                                                                                                          |
| Høyde                     | 48 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bredde                    | 26 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |          |
|-------|----------|
| Dybde | 42 mm    |
| Farge | Mørkegrå |

## Miljø

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Miljøegenskaper                  | Normale omgivelser           |
| IP-grad                          | IP20 i samsvar med IEC 60529 |
| Overflatebeskyttelse             | TH i samsvar med IEC 60068   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -60...80 °C                  |
| Omgivelsestemperatur drift       | -5...60 °C                   |
| Driftshøyde                      | 3000 m                       |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 3,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 4,200 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 5,300 cm  |
| Package 1 Weight         | 34,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 10        |
| Pakke 2 Høyde            | 3,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 8,800 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 25,600 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 348,000 g |
| Enhetstype pakke 3       | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 320       |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 11,486 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                               |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                              |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                              |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                              |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  Ja                                          |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                             |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.      |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|