



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | TeSys<br>TeSys Deca                                                                                                 |
| Produktnavn                  | TeSys Deca                                                                                                          |
| Produkt eller type komponent | Tidsforsinkelse hjelpekontaktblokk                                                                                  |
| Kompatibel med               | TeSys Deca CAD[RETURN]TeSys Deca LC1D[RETURN]TeSys F LC1F[RETURN]TeSys F CR1F                                       |
| Montasjeplassering           | Front                                                                                                               |
| Kontakttype                  | 1 NO + 1 NC                                                                                                         |
| Contacts operation           | Time delay                                                                                                          |
| Timer type                   | Forsinket inn                                                                                                       |
| Tidsforsinkelsesområde       | 1...30 s                                                                                                            |
| [Ue] merkespenning           | 690 V AC 25...400 Hz                                                                                                |
| [Ie] nominell driftsstrøm    | 6 A at 120 V AC-15<br>1,04 A at 690 V AC-15<br>0,55 A at 125 V DC-13<br>0,1 A at 600 V DC-13                        |
| [Ui] isolasjonsspenning      | 690 V i samsvar med IEC 60947-5-1<br>600 V i samsvar med UL 60947-5-1<br>600 V i samsvar med CSA C22.2 No 60947-5-1 |
| [Ith] fri luft termisk strøm | 10 A (at 60 °C)                                                                                                     |
| Standarder                   | CSA C22.2 No 60947-5-1<br>GB/T 14048.5<br>EN/IEC 60947-5-1                                                          |
| Produktsertifikater          | IECEE CB<br>Scheme[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]Eurasian Conformity                                       |

### Komplementær

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merkesluttevn Irms        | 140 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947-5-1<br>250 A at <= 690 V DC conforming to IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tillat korttidsbelastning | 100 A 60 °C 1 s<br>120 A 60 °C 500 ms<br>140 A 60 °C 100 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beskyttelsestype          | GG sikring 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mekanisk levetid          | 5 Mcycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Minimum brytestrøm        | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Minimum brytespenning     | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ingen overlappende tid    | 1,5 Ms on de-energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt<br>1,5 ms on energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt                                                                                                                                                                                                                                |
| Isolasjonsmotstand        | > 10 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tilkoblingsklemmer        | Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Fleksibel med<br>Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Fleksibel uten<br>Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Fleksibel med<br>Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Fleksibel uten<br>Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Stiv<br>Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Stiv<br>Skrutilkobling |
| Tiltrekningsmoment        | 1,7 N.M - med skrutrekker flate Ø 6 mm<br>1,7 N.M - med skrutrekker Philips No 2<br>1,7 N.m - med skrutrekker pozidriv No 2                                                                                                                                                                                                                                            |
| Høyde                     | 48 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bredde                    | 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |          |
|-------|----------|
| Dybde | 61 mm    |
| Farge | Mørkegrå |

## Miljø

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Miljøegenskaper                  | Normale omgivelser           |
| IP-grad                          | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Overflatebeskyttelse             | TH i samsvar med IEC 60068   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -60...80 °C                  |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                  |
| Driftshøyde                      | 3000 m                       |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE    |
| Antall enheter i pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Høyde            | 5,2 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 6,5 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 5 cm   |
| Package 1 Weight         | 74 g   |
| Enhetstype pakke 2       | BB1    |
| Antall enheter i pakke 2 | 10     |
| Pakke 2 Høyde            | 5,2 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 13 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 24 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 752 g  |
| Enhetstype pakke 3       | S03    |
| Antall enheter i pakke 3 | 140    |
| Pakke 3 Høyde            | 30 cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 30 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 40 cm  |
| Pakke 3 Vekt             | 11 kg  |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>        |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                         |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| Informasjon om RoHS-unntak |  Ja                                     |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>     |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                        |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| PVC-fri                    | Ja                                                                                                                         |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|