

LT3SM00ED

Termistorreleer monitorerer kontinuerlig temperaturer i maskinen (motor, generat



Teknisk informasjon

Produktspekter	LT3
Kortnavn utstyr	LT3SE
Produkt eller type komponent	Termistor beskyttelse enheter
[Uc] control circuit voltage	24...48 V DC
Tilbakestille	Manuell

Komplementær

Styrekretsens spenningsgrenser	0.8...1.25 Uc
Kontakttype og -sammensetning	1 NC + 1 NO dobbel spenning
[Ith] fri luft termisk strøm	5 A for utgang kontroll relé
[Ui] isolasjonsspenning	Utgang kontroll relé: 500 V AC
[Ue] merkespenning	250 V AC 50/60 Hz for utgang kontroll relé
Signalfunksjon	Feilindikering Spenningsindikering
Kontrolltype	Manuell test Manuell reset
Probe interchangeability	Label Mark A i samsvar med IEC 60034-11
Hold-in power consumption W	1 W
Hold-in power consumption VA	2,5 VA
Resistans	1500...1650 Ohm reset 2700...3100 Ohm snubler
Antall sonder	0...6
Forsyningsspenning	< 2.5 V (1500 Ohm) for sonde < 7.5 V (4000 Ohm) for sonde i samsvar med IEC 60034-11
Maximum short circuit detection resistance	20 Ohm
Betingelse for bruken	Tilkobling av prober 1000 m >2,5 mm ² Tilkobling av prober 500 m >1,5 mm ²
[Uimp] nominell impulsspenning	2,5 kV
Beregnet effekt i VA	100 VA på 220 V - elektrisk holdbarhet: 500000 sykluser
Bryteevne	2 A på 24 V DC DC-13 3 A på 250 V AC AC-16 6 A på 120 V AC AC-16
Tilkoblingsklemmer	Hovedstrøm: cage type connector 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm ² Fleksibel med Hovedstrøm: cage type connector 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm ² Solid med Hovedstrøm: cage type connector 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² Fleksibel uten Hovedstrøm: cage type connector 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² Solid uten Hovedstrøm: cage type connector 2 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm ² Fleksibel med Hovedstrøm: cage type connector 2 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm ² Solid med Hovedstrøm: cage type connector 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² Fleksibel uten Hovedstrøm: cage type connector 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² Solid uten
Tiltrekningsmoment	0.8 N.m
Høyde	100 mm
Bredde	22,5 mm
Dybde	100 mm
Vekt	0,22 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-8 IEC 60034-11 VDE 0660
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP20 conforming to VDE 0106
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...85 °C i samsvar med IEC 60068-2-2 -40...85 °C i samsvar med IEC 60068-2-2
Driftshøyde	<= 1500 m uten belastningsreduksjon i temperatur > 1500...3000 m med effektreduksjon i temperatur
Vibrasjonsmotstand	1 gn 25...150 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6 2,5 gn 2...25 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	5 gn 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Elektromagnetisk kompatibilitet	Motstand mot elektrostatisk utlading nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2 Motstand mot rask transient nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-4 Bølge motstand 1,2 / 50-8 / 20 nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-5 Mottakelig for elektromagnetiske felt nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3 Immunitet mot spenningsfall i samsvar med IEC 61000-4-11

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,5 cm
Pakke 1 Bredde	10,3 cm
Pakke 1 Vekt	10,5 cm
Package 1 Weight	145,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,529 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------