



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LUF
Produkt eller type komponent	Function module
Produktkompatibilitet	LUCB LUCD

Komplementær

Monteringsmetode	Plugg inn
Montasjeplassering	Front side
Main function available	Termisk overbelastning signalering og manuell reset
Hjelpekontakt sammensetning	1 NO + 1 NC
Feilsignale	LED front panel
[Us] merkespenning	24...240 V DC 24...240 V AC
Strømforbruk	7 mA på 24 V DC 1.1 mA på 240 V AC
Diskret produksjon egenskaper	1 NO + 1 NC (AC-15) på 230 V - strøm: 400 VA - elektrisk levetid: 100000 sykluser 1 NO + 1 NC (DC-13) på 24 V - strøm: 50 W - elektrisk levetid: 100000 sykluser
[Ith] fri luft termisk strøm	2 A på <70 °C
Kortslutningsvern	2 A sikring gG i samsvar med IEC 60947-5-1
Inngangstype	Remote reset - kabel tverrsnitt: 0,2...1,5 mm ² <500 m - relativ impedans: 50 Ohm 52,8 mH - kabelkapasitet: 0,093 nF
Senteravstand fane	5,08 mm
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,2...1 mm ² Stiv uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,25...1 mm ² Fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,5...1 mm ² Fleksibel med
Tiltrekningsmoment	0,5...0,6 N.m - med skrutrekker 3,5 mm flat
Vekt	0,06 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,3 cm
Pakke 1 Bredde	4,7 cm
Pakke 1 Vekt	10,5 cm
Package 1 Weight	75,0 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,346 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------