



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LUL
Produkt eller type komponent	Kommunikasjonsmodul
Produktkompatibilitet	LUCB LUCM LUCC LUCL LUCD LUCA
Applikasjon	Kommunikasjon
Kompatibel med	TeSys TeSys U LUB ikke reversere maktbase TeSys TeSys U LU2B reversere maktbase

Komplementær

Main function available	Kommunikasjon modul
Monteringsmetode	Plugg inn
Montasjeplassering	Front side
Fysisk interface	9-veis SUB-D mannlig
Bus type	Profibus DP
Kommunikasjonsport protokoll	Profibus DP
Adressering	1...125
Strømforbruk	1.5 mA på 24 V DC 20...28 V
Logisk inngang	Positiv på 24 V DC - 7 mA
Responstid	10 ms +/- 30 % endres til tilstand 0 10 ms +/- 30 % endres til tilstand 1
Inngangstype	Resistive
Antall utganger	2 dedikert til forrett-kontrolleren spiral drift 1
[Us] matespenning	24 V DC
Utgangsstrøm	<= 500 mA
Beskyttelsestype	GL sikring 2 A
Brytekapasitet, A	0,5 mA på 24 V
Lokal varslng	3 LEDs front panel

Miljø

Standarder	Profibus DP
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	5,0 cm
Pakke 1 Vekt	11,3 cm
Package 1 Weight	105,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	35

Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,14 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------