



Teknisk informasjon

Produktspekter	ComPact NSX100...250
Serie	Compact
Produkt eller type komponent	Vigimodul
Applikasjon	Intern kabling
Kompatibel med	Compact ComPact NSX100 effektbryter Compact ComPact NSX160 effektbryter Easypact EasyPact CVS100 effektbryter Easypact EasyPact CVS160 effektbryter
Antall poler	4P
[In] merkestrøm	160 A 100 A
Navn på jordfeilmodul	MH
Jordfeilvern klasse	A-klasse
Type jordfeilbeskyttelse	Adjustable 5 settings
Jordfeil følsomhet	0,03 A 0,3 A 1 A 3 A 10 A
Jordfeil tidsinnstillingstype	Adjustable 4 settings
Jordfeil tidsinnstillingsområde	0 Ms 150 Ms 310 Ms 60 ms

Komplementær

Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	200...440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Jordfeilbeskyttelse	Med
Maksimal brytetid	800 ms
Overspenningskategori	Klasse II

Miljø

Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
Standarder	IEC 60947-2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,5 cm
Pakke 1 Bredde	14,5 cm
Pakke 1 Vekt	17 cm
Package 1 Weight	1,304 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm

Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	16,126 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------